



Textile Printing



CAVIAR BEADS

Codice N° 1885--

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sfere colorate in PVC o PS.

CAMPI DI UTILIZZO

Applicazione tessile per effetti decorativi su tessuto o pelle.

PROCESSO APPLICATIVO

Il processo prevede la stampa dell'adesivo, prestando particolare attenzione a non stampare dettagli più fini dei CAVIAR BEADS che verranno utilizzati e ad avere uno spessore sufficiente all'ottimale inglobamento dei CAVIAR BEADS che garantisca solidità al lavaggio e resistenze meccaniche.

M165852	TEXIPLAST TRASPARENTE PF	Max 34 F/cm spessore (200-300 µm)
M167830	TEXIPLAST ADDITIVO PROMO- TEX	

In funzione dell'area stampata o dell'attrezzatura a disposizione, si può procedere all'applicazione come segue:

- spolvero sull'adesivo ancora bagnato, con la successiva rimozione dei CAVIAR BEADS in eccesso
- adagiare il lato stampato del tessuto su un vassoio contenente i CAVIAR BEADS. Con un rullino, esercitare una leggera pressione affinché i CAVIAR BEADS penetrino attraverso l'adesivo.

Mettere il capo in forno e polimerizzare a 150°C-160°C per 4-2 minuti.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Per decorazioni su tessuto o pelle
- Possibilità di ottenere effetti colorati

EFFETTI SPECIALI

Effetti lenticolari/tridimensionali possono essere ottenuti colorando l'adesivo con le basi TEXIPLAST 7000MS e applicando successivamente CAVIAR BEADS TRANSPARENT.

Effetti metallescenti possono essere ottenuti applicando il MYTEX sui CAVIAR BEADS precedentemente stampati, esercitando una pressione leggermente inferiore rispetto allo standard. Tempo e temperatura devono essere determinati dallo stampatore in funzione dell'effetto e delle tenute che si vogliono ottenere.

Effetti "fusione multicolore" possono essere ottenuti mettendo le stampe polimerizzate sotto una pressa, evitando il contatto diretto dei CAVIAR BEADS con il piatto riscaldato della pressa. I CAVIAR BEADS si fonderanno dando un effetto multicolore.

CAVIAR BEADS PS

Selezione di effetti metallizzati Oro e Argento resistenti alla temperatura.



Textile Printing



RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche della stampa prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.
- Eventuali post-trattamenti possono influenzare i risultati dell'applicazione.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualsiasi natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
M188500	CAVIAR 0,7 TRANSPARENT	1Kg
M188501	CAVIAR 0,7 WHITE	1Kg
M188502	CAVIAR 0,7 BLACK	1Kg
M188503	CAVIAR 0,7 RED	1Kg
M188504	CAVIAR 0,7 BLUE	1Kg
M188505	CAVIAR 1,2 TRANSPARENT	1Kg
M188506	CAVIAR 1,2 WHITE	1Kg
M188507	CAVIAR 1,2 BLACK	1Kg
M188508	CAVIAR 1,2 RED	1Kg
M188509	CAVIAR 1,2 BLUE	1Kg
M188510	CAVIAR SILVER PS	1Kg
M188511	CAVIAR GOLD PS	1Kg